

BOMBA DE SUCCION

ARDO - CARUM



La bomba de succión para el sistema de extracción , Carum, sirve para extraer, recoger y conservar leche materna cuando existen problemas de lactancia, p. ej., acumulación de leche, pezones excoriados, enfermedad, ausencia de la madre y / o del bebé, p. ej., en caso de prematuros.

Indicaciones Carum

- Para mitigar la acumulación de fluido en la glándula mamaria
- Para crear, aumentar o conservar la capacidad de lactancia
- Para garantizar la presencia de leche materna al separar al lactante de la madre

El aparato exacto como succionador simple y doble.

Contraindicaciones

Ninguna conocida en caso de uso indicado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones del extractor	LxAxH = 302x240x180 mm	Dimensiones cable de red	Longitud 3 m
Peso del extractor	3 kg	con batería	3.7 kg
Entrada tensión de red	100 – 230 VAC +/-10%	Frecuencia	50 – 60Hz
Entrada DC	12 VDC	Vida útil (sin piezas de desgaste)	10 ans
Temperaturas de servicio	+5 – +40 °C	Humedad relativa del aire	10 – 93%
Grado de protección	BF	Presión atmosférica	700 – 1060 hPa
Clase de protección doble protección aislado	Clase II	Clasificación según MDD93/42	Clase 2a

Ciclo y valores de vacío			
Ámbito de vacío en modo de estimulación	30 – 150 mbar 22 – 98 mmHg 3 – 13 kPa	Ámbito de ciclo en modo estimulación	72 – 120/min.
Ámbito de vacío en modo extracción	30 – 330 mbar 22 – 250 mmHg 3 – 33 kPa	Ámbito de ciclo en modo extracción	30 – 60/min.
Valores de tolerancia de vacío	+/- 5%	Tolerancia ciclo	+/- 3 cycli

► Accesorios y consumibles

- Carro de transporte P/N:63.00.129
- Pump set reusables P/N:63.00.42
- Copas de 31mm P/N:63.00.105
- Set universal de copas P/N: 63.00.47
- Bolsas Easy Freeze P/N:63.00.207
- Set de valvulas P/N:63.00.88
- Set de valvula Lips P/N:63.00.89
- Set de membranas Flex P/N:63.00.91