



**Empresa:** CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS SENA  
**NIT:** 899999034  
**Contacto:** MÓNICA ANDRADE RÍOS / ALEXI GARCÍA  
**Ciudad:** Bogotá D.C.  
**Teléfono:** 3125684483  
**Dirección:**  
**Email:** algarcia@sena.edu.co

Cotización: C-LAB-0088181  
Fecha: 2025-08-27

| SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REF | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-------------|
| Calibración de sonómetro tipo 2<br>No incluye: Calibración de bandas y tercios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ver | 5     | 1.160.000   | 5.800.000   |
| CALIBRACION DOSIMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ver | 5     | 830.000     | 4.150.000   |
| CALIBRACION ONAC PARA MEDIDOR DE ESTRES TERMICO<br>temperatura ambiental 3 puntos dentro del intervalo 10°C a 40°C y 3 puntos de humedad relativa dentro del intervalo 10%hr a 90%hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ver | 2     | 360.000     | 720.000     |
| CALIBRACIÓN PARA LUXOMETRIA PARA TODAS LAS MARCAS<br><br>La calibración se realiza cumpliendo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 y bajo la norma Británica BS 667-2005.<br><br>ALCANCE<br>50 Luxes a 4.000 Luxes<br><br>2. Si usted requiere puntos específicos dentro del alcance mencionado por favor hacerlo saber antes de aceptar la cotización, sino se genera ningún tipo de notificación por parte del cliente, Higielectronix realizará la calibración en los puntos que crea convenientes.<br><br>3. Recuerde que los equipos de luxometria no permiten ningún tipo de ajuste. Estos puntos se encuentran acreditados en el alcance aprobado por ONAC <a href="https://onac.org.co/certificados/15-LAC-047.pdf">https://onac.org.co/certificados/15-LAC-047.pdf</a> , por favor infórmenos para ajustar su cotización.<br><br>Nota: Higielectronix SAS NO realiza declaración de conformidad en los certificados. Cuando requiera una declaración de conformidad con una especificación o norma para la calibración (pasa/no pasa, dentro de tolerancia/fuera de tolerancia), debe hacer la solicitud por escrito.<br><br>Declaración: Mediante la aprobación de la cotización autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a Higielectronix SAS para el tratamiento de datos suministrados dentro de las finalidades contractuales, comerciales y las contempladas en el aviso de privacidad y protección de datos personales. Declaro que soy el titular o representante de la información reportada en este formulario, que la he suministrado de manera voluntaria y es completa, exacta y verídica. | Ver | 5     | 450.000     | 2.250.000   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Total Bruto    | \$ 12.920.000 |
| Descuento      | \$ 0          |
| Subtotal Bruto | \$ 12.920.000 |
| IVA            | \$ 2.454.800  |
| Total          | \$ 15.374.800 |

## Visitanos!

[www.higielectronix.com](http://www.higielectronix.com)



NIT 900.255.743-3

**Bogotá**  
Calle 25 Sur No. 69 C - 61  
Barrio Carvajal  
(1) 7450275

**Medellín**  
Calle 48B No. 78A - 37  
Of. 401  
Edificio San Pablo  
(4) 5802111 5802226

#### VALIDEZ DE LA OFERTA

- 30 días a partir de la fecha de emisión de la presente cotización

#### CUENTANOS TU EXPERIENCIA HXI

- Si desea presentar una PQR originada por un servicio (s) ofrecido(s) puede enviarlo a Coordinación de Calidad y Laboratorio [diana.santamaria@higielectronix.com](mailto:diana.santamaria@higielectronix.com) // [info@higielectronix.com](mailto:info@higielectronix.com) y nosotros lo atenderemos. Recuerde que sus comentarios e inquietudes nos ayudan a mejorar cada día para ti!

#### NUESTRA PROPUESTA ES ATRACTIVA; CONTARAS CON UN EXCELENTE SERVICIO

Nuestros Clientes pueden ejercer su derecho de acceso, modificación, oposición o cancelación de sus datos enviando e-mail [contacto@higielectronix.com](mailto:contacto@higielectronix.com)

#### Terminos y condiciones

Conoce nuestra política de tratamiento de datos personales y empresariales

Atentamente,

**Karen Alexandra Rosero**

Departamento Comercial

Tel. 3174166463

[ventaslab2@hx-sas.com](mailto:ventaslab2@hx-sas.com)

Bogotá - Colombia

